


ATE-6008 Тахометр



Тахометр контактный и фототахометр. Диапазон: от 2 -99999 об/мин (фототахометр); от 2 -20000 об/мин. (контактный). Точность 0,05%. Память 40 значений. Лазерный маркер. Габаритные размеры: 160x60x42 мм. Вес: 160 гр. Гарантийный срок: 14 месяцев.

Компактный цифровой портативный тахометр комбинированного типа предназначен для контактного и бесконтактного измерения скорости вращения валов и линейной скорости перемещения деталей. Обеспечивает высокую точность измерения. До 40 результатов измерения можно сохранять в памяти прибора.



- компактное исполнение
- прорезиненная рукоятка
- высококонтрастный жидкокристаллический дисплей 5 разрядов
- единицы измерения: об/мин, Гц, м/мин, дюйм/мин, фут/мин, ярд/мин, м, дюйм, фут, ярд
- память измеренных значений: 10 последних, 10 максимальных, 10 минимальных, 10 средних
- измерение линейной скорости и длины пути

Технические характеристики

- диапазон измерений (контактный метод)
частоты вращения: 2...20000 об./мин.
разрешение частоты вращения (контактный метод)
0,1 об./мин. (при скорости $\leq 9999,9$ об/мин.);
1 об./мин. ($> 9999,9$ об/мин.)
- диапазон измерений частоты вращения (бесконтактный метод):
2...99999 об./мин.
- разрешение частоты вращения (бесконтактный метод)
0,1 об./мин. (при скорости $\leq 9999,9$ об/мин.);
1 об./мин. ($> 9999,9$ об/мин.)
- погрешность измерений
 $\pm(0,05\% + 1 \text{ е. м. р.})$, нормирована как (% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра)
- подсчет числа оборотов 1...99999 об.
- питание батарея 9 В типа Крона
- Габаритные размеры в упаковочной таре 120x60x190, вес 0,3 кг.
- масса 160 г
- габаритные размеры 160x60x42 мм



Стандартная комплектация

- прибор
- малая коническая насадка
- насадка - воронка
- насадка для определения линейной скорости
- отражающая лента
- футляр
- руководство по эксплуатации



- адаптер контактного тахометра
- ролик-насадка для измерения линейной скорости
- насадка для измерения частоты вращения
- насадка для измерения частоты вращения

Для этого прибора после его регистрации с указанием серийного номера доступно для загрузки/прочтения:

Документация

- АТЕ-6008, АТЕ-6034, АТЕ-6036 руководство по эксплуатации
Редакция: 160831 Дата изменения: 01.09.2016

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.